

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9365.003

## RiLineX Anreihverbinder

Stand: 07.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9365.003 - RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen

Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das Anreih-Set (9360103) benötigt.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9365.003
Material	Oberteil: Stahlblech, verzinkt Kontaktplatte: E-Cu, verzinkt
Nennstrom (max.)	800 A
Abmessung	Breite: 45 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,564 kg
Bruttogewicht	0,572 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,339
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
Produktbeschreibung	Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das Anreih-Set (9360103) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung  
PCF-Deklaration

## Ausschreibungstext

RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (kurz)

Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur Boardanreihung innerhalb eines Schrankes, inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.

Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das Anreih-Set 9360.103.

Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.

Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.

IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 550/800 A

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9365003