Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



RX 9365.013

RiLineX Anreihverbinder

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

RX 9365.013 - RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9365.013
Material	Oberteil: Stahlblech, verzinkt Kontaktplatte: E-Cu, verzinnt
Nennstrom (max.)	780 A
Abmessung	Breite: 130 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	1,5 kg
Bruttogewicht	1,593 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,99
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,7

Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
Produktbeschreibung	Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set Schrank zu Schrank zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360104) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (lang)

Langer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur
von Schrank zu Schrank (Feldanreihung),
inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.
Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das
Anreih-Set 9360.104.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365013