## Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





# SV 9630.000 Mini-PLS Reitersicherungselemente

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SV 9630.000 - Mini-PLS Reitersicherungselemente

Bemessungsstrom 63 A.







## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9630.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	Chassis: RAL 9011 Abdeckung: RAL 7035
Hinweis	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Sicherungseinsätze	D 02-E 18 (Passhülse)
Bemessungsbetriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom max.	63 A
Abmessung	Breite: 38 mm Höhe: 160 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 16 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.3
Bruttogewicht	0.316

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.11
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

## Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

#### Ausschreibungstext

Mini PLS Reitersicherungselement

Mini PLS Reitersicherungselement

Type: D02-E 18 (Passhülse)

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: 63A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V

Anzugsdrehmoment Kastenklemme 2,5 Nm

System:

Rittal RiLine60

© Rittal 2025 3