

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9666.560

# NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Stand: 03.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.560 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).

## Eigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                      | SV 9666.560  |
| Produktbeschreibung              | Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).  |
| Material                         | Abdeckung: Polystyrol<br>Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff   |
| Farbe                            | RAL 7035   |
| Lieferumfang                     | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Hinweis                          | Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden. |
| Abmessung                        | Breite: 750 mm<br>Höhe: 750 mm   |
| Baugröße                         | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3<br>Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 5   |
| Für Baugröße                     | 12 x Gr. 00<br>6 x Gr. 1<br>6 x Gr. 2<br>6 x Gr. 3   |
| Passend für Artikel-Nr.          | 9677.XXX   |
| Passend für Sammelschienen       | 40 x 10<br>50 x 10<br>60 x 10  |
| Mittenabstand der Sammelschienen | 185 mm   |
| Verpackungseinheit               | 1 Stück  |
| Nettogewicht                     | 5,17 kg  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bruttogewicht       | 5,18 kg  |
| Zolltarifnummer     | 85369095   |
| ETIM 9              | EC001893   |
| ECLASS 8.0          | 27400608   |
| Produktbeschreibung | SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 5 HE (750 mm), für 12 x Gr. 00, 6 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm) |

---

# Approbationen

---

|             |   |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|