

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.570

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.570 - NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Modul

Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).

Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9666.570 |
| Produktbeschreibung | Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand). |
| Material | Abdeckung: Polystyrol Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden. |
| Abmessung | Breite: 250 mm Höhe: 450 mm |
| Baugröße | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3 |
| Für Baugröße | 3 x Gr. 00 |
| Passend für Artikel-Nr. | 9346.020 9346.030 |
| Passend für Sammelschienen | 40 x 10 |
| Mittenabstand der Sammelschienen | 100 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,7 kg |
| Bruttogewicht | 1,83 kg |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400608

Produktbeschreibung

SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für 3 x Gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK