Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.711
Montageprofil ISV

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.711 - Montageprofil ISV für VX

Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im VX/TS/SE Schrank.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.711
Produktbeschreibung	Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Abmessung	Höhe: 1.650 mm
Baugröße	Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 11
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,654 kg
Bruttogewicht	4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Montageprofil (ISV), 11 HE (1650 mm), für TS, SE

© Rittal 2026