

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9673.660 Teilmontageplatten

Stand: 18.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.660 - Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9673.660
Ausführung	ohne Durchführung
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	1.000 mm
Abmessung	Breite: 502 mm Höhe: 993 mm
Passend für	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11,625 kg
Bruttogewicht	12,237 kg

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Teilmontageplatte, BH: 502x993 mm, für TS (B: 600 mm)

---