

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9677.905 Anschlussadapter

Stand: 17.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.905
Material	Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Berührungsschutzabdeckung
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leistungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M12
Polzahl	3-polig
Bemessungsstrom max.	1.400 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 960 mm
Anschluss von Rundleitern	6 - 300 mm ²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11 kg
Bruttogewicht	11,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	4,41
Zolltarifnummer	85369010

Eigenschaften

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Anschlussadapter, 1400 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 6-300 mm ²

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---