Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# VX 9682.358


# Frontblende, unten, belüftet

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# VX 9682.358 - Frontblende, unten, belüftet für VX

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 9682.358 |
| Ausführung | mit Belüftungsöffnung |
| Produktbeschreibung | Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Frontblende<br>Trennsteg<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Bei Verwendung der Frontblenden IP 2X ist für die obere Entlüftung ein Dachblech mit der Schutzart IP 2X auszuwählen |
| Abmessung | Höhe: 300 mm |
| Passend für | Breite: = 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3,26 kg |
| Bruttogewicht | 3,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,9 kg CO2 eq (Cat B) |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000456 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |
| Produktbeschreibung | SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, Breite x Höhe: 800x300 mm |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |