

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9765.090 Montageplatte

Stand: 23.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9765.090 - Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.090
Produktbeschreibung	Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material	Aluminium, 3 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung	Breite: 499 mm Höhe: 696 mm
Passend für Gehäusotyp	CS Basicgehäuse
Passend für	Gehäusotyp: CS Basicgehäuse Breite: = 600 mm Höhe: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,8 kg
Bruttogewicht	5 kg
Zolltarifnummer	76169990
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeschreibung	CS MONTAGEPLATTE, FÜR MODULGEHÄUSE,BXH: 600X800, Montageplatte, BxH 499 x 696 mm, für Modul- und Basicgehäuse, BxH 600 x, 800 mm, aus 3 mm Aluminium. Wird mit Haltewinkeln direkt an der, Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über

# Ausschreibungstext

Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 600 x 800 mm

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster tiefenverstellbar.

Ein 300 mm langes Erdungsband, 16 mm<sup>2</sup> liegt bei.

Material: Aluminium AlMg3