

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.150 Schrankleuchte, 48 V DC

Stand: 15.06.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Schrankleuchte, 48 V DC mit Anschlussleitungen

Robuste Leuchte, vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen einsetzbar.

Eigenschaften

Best.-Nr.	CS 9765.150
Produktbeschreibung	Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens einsetzbar. Schlagfestes Lampengehäuse aus PMMA (Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.
Lieferumfang	2 Federklammern Befestigungsmaterial
Nennleistung	11 W
Durchmesser	62 mm
Durchmesser Schutzrohr	38 mm
Länge	450 mm
Länge Lichtaustritt	195 mm
Länge Schutzrohr	320 mm
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussmöglichkeiten	Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe TC-SEL, 4-pin
Lichtstrom	900 lm
Abmessung	Länge: 450 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...40 °C
Bemessungsbetriebsspannung	48 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 64

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.03
Bruttogewicht	1.05
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241

Ausschreibungstext

Schrankleuchte CS, 48 V DC

Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens einsetzbar.

Schlagfestes Lampengehäuse aus PNMA (Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.