Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CS 9765.191 Montageplatte

Stand: 29.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



CS 9765.191 - Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.191
Produktbeschreibung	Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material	Aluminium, 3 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung	Breite: 1.099 mm Höhe: 1.096 mm
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse Breite: = 1.200 mm Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	12.799
Bruttogewicht	14
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233423
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

Ausschreibungstext

Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 1200 x 1200 mm

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit

© Rittal 2025 2

Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster tiefenverstellbar.

Technische Daten Breite: 1200 mm Höhe: 1200 mm

Montageplattenbreite: 1099 mm Montageplattenhöhe: 1096 mm

Material

Aluminium AlMg3

© Rittal 2025 3