



SK 3239.200 - Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.



Funktioner

Best.nr.	SK 3239.200
Produktbeskrivelse	Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Fiberfiltermåtte
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 177 mm Udskæringshøjde: 177 mm
Passer til best.nr.	SK 3239.1xx
Dimensioner	Bredde: 204 mm Højde: 204 mm Dybde: 24 mm
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter/foldefilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,36 kg
Bruttovægt	0,4 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Udgangsfiler, til filterventilatorer, BHD: 204x204x24 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring