


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8847.190

Rækkemonteret gulvskab VX25 SID

Stat: 10-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8847.190 - Rækkemonteret gulvskab VX25 SID

Rittals modulbaserede skabsplatform VX25 fås også i en markedstilpasset udgave med ekstra brede montageplader, som skydes ind fra siden. Giver maksimal udnyttelse af installationsarealet i skabet.



Funktioner

Best.nr.	VX 8847.190
Produktbeskrivelse	VX25 sideskabene gør montagearbejdet enklere, hurtigere og mere ergonomisk, og man slipper for at supplere med montageplademellemstykke for at dække rummet mellem 2 stk. montageplader, når man arbejder med sammenbyggede skabe, hvor man har gennemgående montageflade.
Materiale	Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålblade Låge: Stålblade Montageplade: Stålblade
Overflade	Skabsramme: grundet Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skab med låge(r) Flangeplader Bagplade Topplade Lås: 3 mm dobbeltkammer Montageplade 2 glideskinner 2 Montagestag monteret i skabets dybde

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 1.200 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Antal låger	2
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	181,07 kg
Bruttovægt	190,6 kg
Toldtarifnummer	94032080

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------