

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV XSE20990624HF

## Flexibel CU leder

Stat: 26-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV XSE20990624HF - Flexibel CU leder Flexibell

En dobbeltisoleret og halogenfri fleksibel kobberleder, ingen skæring, stripning, krympning eller stansning. En komplet forbindelse for en hurtig og smidig installation.

Fås i mange forskellige størrelser og længder, der er designet til at passe til de fleste afbrydere (MCCB) på markedet

## Funktioner

Best.nr.	SV XSE20990624HF
Materiale	Ekstremt fleksibel Cu-ETP-flet i henhold til EN13602, klemmer af fortinnet kobber, halogenfrit og dobbeltisoleret kabinet, driftstemperatur maks. 105 °C
Længde	630 mm
Mærkespænding	1000 V AC
Mærkestrøm	785 A
Cross-sectior (max.)	240 mm <sup>2</sup>
Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	85446010