

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.101.4201.01 DIN 46320-C4-Ms

Estado: 2/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.101.4201.01 - DIN 46320-C4-Ms

Accesorios de alivio de tensión de latón niquelado

Características

Referencia	SZ 1.101.4201.01
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión de latón niquelado
Material	Latón Junta de sellado: NBR (multiperforada)
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 IP 65 con junta de estanqueidad
Entrada de cables	Sección de cables mín.: 29 mm Sección máx. del cable: 40 mm
Ancho de llave	57 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm

Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878404393
ECLASS 8.0	27149109