


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.1001.50

HSK-MINI

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.1001.50 - HSK-MINI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para el cable más pequeño OD

Características

Referencia	SZ 1.106.1001.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para el cable más pequeño OD
Material	Latón O-Ring: NBR
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	12 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 6 mm

Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C...100 °C
Long. de la rosca	6 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-MINI M10 4-6 mm latón niq+tor
