



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.106.8000.50**

**HSK-XL**

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.106.8000.50 - HSK-XL

Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm

## Características

Referencia	SZ 1.106.8000.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm
Material	Latón Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Paso de rosca	2 mm
Ancho de llave	90 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 15 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C

# Características

Long. de la rosca	15 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,785 kg
Peso bruto	0,786 kg
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-XL M80x2 58-65 mm latón niq+tor