

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.209.4001.50

HSK-K

Estado: 9/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.209.4001.50 - HSK-K

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6



Características

Referencia	SZ 1.209.4001.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6
Material	Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: NBR
Color	Negro RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo O extra IP 69K con anillo O extra
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	53 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	13 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK K negro M40x1,5 22-32 mm