Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.219.1600.50 HSK-K

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.219.1600.50 - HSK-K

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6







Características

Referencia	SZ 1.219.1600.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6
Material	Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo 0 extra IP 69K con anillo 0 extra
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	22 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

© Rittal 2025

Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C100 °C
Long. de la rosca	8 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878413081
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3