

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.292.2016.50

## HSK-K-Ex-Active

Estado: 22/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.292.2016.50 - HSK-K-Ex-Active

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de poliamida reforzada con fibra



## Características

Referencia	SZ 1.292.2016.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material	Poliamida, fibra de vidrio reforzada Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Color	Negro RAL 9005
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	27 mm
Para zona EX gas	1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Radio de flexión (máx.)	No
Prensaestopa plano	No
Refuerzo de fibra de vidrio	Sí
Libre de halógenos	Sí
Junta múltiple	No
Prensaestopa divisible	No

# Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...85 °C
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-K-Ex-Active M20 10-14mm de PA+tor