

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.306.1100.14

## FW-T

Estado: 2/08/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.306.1100.14 - FW-T

Brida acodada de plástico



## Características

Referencia	SZ 1.306.1100.14
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Brida acodada de plástico
Material	Poliamida O-Ring: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7011
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No

# Características

---

Prensaestopa divisible	No
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	79070000
EAN	4033878418765

---