Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.306.5000.50 FW-ZN

Estado: 11/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.306.5000.50 - FW-ZN

Brida acodada de zinc fundido a presión

Características

Referencia	SZ 1.306.5000.50
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Brida acodada de zinc fundido a presión
Material	Cinc fundido a presión O-Ring: NBR
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Paso de rosca	1,5 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Campo de temperatura de servicio	-20 °C95 °C
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Código arancelario	79070000

© Rittal 2025

Características

EAN

4033878418925

© Rittal 2025 3