


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.314.1200.70 HSK-W-Flex

Estado: 1/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.314.1200.70 - HSK-W-Flex

Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida



Características

Referencia	SZ 1.314.1200.70
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
Material	Poliamida Junta de sellado: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Medida rosca NPT	1/2 pulgada
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	1,2,
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	13 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878420041
ECLASS 8.0	27149109