


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.314.1300.14 HSK-W-Flex

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.314.1300.14 - HSK-W-Flex

Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida



## Características

Referencia	SZ 1.314.1300.14
Ejecución	Ángulo 90°
Descripción producto	Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
Material	Poliamida Junta de sellado: NBR
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	1,2,
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí

# Características

Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	9 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-Flex-Winkel Pg 13,5 gris, 6-12 mm