

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.316.2001.50 90° Snap Elbow

Estado: 27/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.316.2001.50 - 90° Snap Elbow

De nylon 6/6

Características

| | |
|---|--------------------------|
| Referencia | SZ 1.316.2001.50 |
| Ejecución | Ángulo 90° |
| Descripción producto | De nylon 6/6 |
| Material | Poliamida O-Ring: NBR |
| Color | Negro RAL 9005 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Ancho de llave | 24 mm |
| Para zona EX gas | sin |
| Radio de flexión (máx.) | No |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No |
| Prensaestopa plano | No |
| Libre de halógenos | Sí |
| Refuerzo de fibra de vidrio | No |
| Junta múltiple | No |
| Resistente a golpes | Sí |
| Con contratuerca | No |
| Prensaestopa divisible | No |
| Dimensiones | Long. de la rosca: 9 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...80 °C |

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Long. de la rosca | 9 mm |
| Unidad de embalaje | 25 pza(s). |
| Código arancelario | 39269097 |
| Descripción producto | Klapp-Winkel M20x1,5 negro / RH M20 |
