

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.587.2018.50

HSK-K-FLAKA

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.2018.50 - HSK-K-FLAKA

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de nylon 6/6



Características

Referencia	SZ 1.587.2018.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
Material	Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: Elastómero
Color	Gris luminoso RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	27 mm
Para zona EX gas	sin
Observación para el montaje	IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No

Características

Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	9 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-K-Flaka gris M 20 con 14x6 mm