

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.597.2501.50 HSK-K-MULTI

Estado: 27/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.2501.50 - HSK-K-MULTI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6



## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia                              | SZ 1.597.2501.50  |
| Ejecución                               | recto   |
| Descripción producto                    | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios |
| Material                                | Poliamida V0 según UL 94<br>Junta de sellado: Elastómero                |
| Color                                   | Gris luminoso<br>RAL 7035   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) con anillo O extra                                       |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm  |
| Ancho de llave                          | 33 mm   |
| Para zona EX gas                        | sin   |
| Observación para el montaje             | IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras          |
| Radio de flexión (máx.)                 | No  |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No  |
| Prensaestopa plano                      | No  |
| Libre de halógenos                      | Sí  |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No  |

# Características

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Junta múltiple                   | No                                  |
| Resistente a golpes              | Sí                                  |
| Con contratuerca                 | No                                  |
| Prensaestopa divisible           | No                                  |
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 11 mm            |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...100 °C                     |
| Long. de la rosca                | 11 mm                               |
| Unidad de embalaje               | 50 pza(s).                          |
| Código arancelario               | 85389099                            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                            |
| Descripción producto             | HSK-K/Multi gris M25x1,5 con 3x7 mm |