Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.597.2501.50 HSK-K-MULTI

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.597.2501.50 - HSK-K-MULTI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6



Características

| Referencia | SZ 1.597.2501.50 |
|--|---|
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios |
| Material | Poliamida V0 según UL 94 Junta de sellado: Elastómero |
| Color | Gris luminoso RAL 7035 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) con anillo O extra |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Ancho de llave | 33 mm |
| Para zona EX gas | sin |
| Observación para el montaje | IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras |
| Radio de flexión (máx.) | No |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No |
| Prensaestopa plano | No |
| Libre de halógenos | Sí |
| Refuerzo de fibra de vidrio | No |
| | |

© Rittal 2025

Características

| Junta múltiple | No |
|----------------------------------|--------------------------|
| Resistente a golpes | Sí |
| Con contratuerca | No |
| Prensaestopa divisible | No |
| Dimensiones | Long. de la rosca: 11 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C100 °C |
| Long. de la rosca | 11 mm |
| Unidad de embalaje | 50 pza(s). |
| Código arancelario | 85389099 |
| EAN | 4033878004586 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

© Rittal 2025 3