

SZ 1.616.3200.51 - HSK-M-EMC-Ex

Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI

Características

Referencia	SZ 1.616.3200.51
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión compatibles con EMI
Material	Latón Borne de poliamida Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	40 mm
Para zona EX gas	1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Radio de flexión (máx.)	No
Prensaestopa plano	No
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Libre de halógenos	Sí
Junta múltiple	No
Prensaestopa divisible	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...95 °C

Características

Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-M-EMV-Ex M32x1,5 13-20 mm
