Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.622.2000.50 HSK-M-Ex-d

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.622.2000.50 - HSK-M-Ex-d

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos, de latón niquelado

Características

Referencia	SZ 1.622.2000.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos
Material	Latón
	Borne de poliamida
	Junta tórica: FKM
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Radio de flexión (máx.)	No
Prensaestopa plano	No
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Libre de halógenos	Sí
Junta múltiple	No
Prensaestopa divisible	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 14 mm

© Rittal 2025

Características

Campo de temperatura de servicio	-60 °C105 °C
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878432617
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3