


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.623.3400.70

## HSK-M-Flex

Estado: 13/11/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.623.3400.70 - HSK-M-Flex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible, de acero inoxidable

## Características

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.623.3400.70                                                            |
| Ejecución                               | recto                                                                       |
| Descripción producto                    | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible |
| Material                                | Latón<br><br>Borne de poliamida<br>Junta de sellado: NBR<br>O-Ring: NBR     |
| Superficie                              | niquelado (mate)                                                            |
| Color                                   | Otros                                                                       |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                    |
| Medida rosca NPT                        | 3/4 pulgada                                                                 |
| Ancho de llave                          | 33 mm                                                                       |
| Para zona EX gas                        | 1,2,                                                                        |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                                          |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí                                                                          |
| Prensaestopa plano                      | No                                                                          |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                                          |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                                          |
| Junta múltiple                          | No                                                                          |
| Resistente a golpes                     | Sí                                                                          |
| Con contratuerca                        | No                                                                          |

# Características

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Prensaestopa divisible           | No                       |
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 13 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...100 °C          |
| Long. de la rosca                | 13 mm                    |
| Unidad de embalaje               | 20 pza(s).               |
| Código arancelario               | 85389099                 |
| EAN                              | 4033878433270            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                 |