

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.632.2000.50

HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Estado: 14/09/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.632.2000.50 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envoltentes ignífugos, de acero inoxidable

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SZ 1.632.2000.50 |
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envoltentes ignífugos |
| Material | INOX 1.4305 Inserto de sujeción fabricado en PVDF Junta de sellado: FKM Junta tórica: FKM |
| Color | Otros |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Ancho de llave | 24 mm |
| Para zona EX gas | 1,2, |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí |
| Radio de flexión (máx.) | No |
| Prensaestopa plano | No |
| Refuerzo de fibra de vidrio | No |
| Libre de halógenos | Sí |
| Junta múltiple | No |
| Prensaestopa divisible | No |
| Resistente a golpes | Sí |
| Con contratuerca | No |
| Dimensiones | Long. de la rosca: 14 mm |

Características

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Campo de temperatura de servicio | -60 °C...130 °C |
| Unidad de embalaje | 10 pza(s). |
| Código arancelario | 85389099 |
| EAN | 4033878434284 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
