

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.636.2000.50

HSK-M-EMC-D-Ex

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.636.2000.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado



Características

Referencia	SZ 1.636.2000.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Radio de flexión (máx.)	No
Prensaestopa plano	No
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Libre de halógenos	Sí
Junta múltiple	No
Prensaestopa divisible	No
Resistente a golpes	Sí

Características

Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-M-EMV-D-Ex M 20 10-14 mm+tor