

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.636.2500.30 HSK-M-EMC-D-Ex

Estado: 10/11/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.636.2500.30 - HSK-M-EMC-D-Ex

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado



## Características

|                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.636.2500.30                                                                                                                                                       |
| Ejecución                               | recto                                                                                                                                                                  |
| Descripción producto                    | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI para lugares peligrosos con alimentación adecuada para cables con blindaje trenzado y laminado |
| Color                                   | Otros                                                                                                                                                                  |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm                                                                                                                                                                 |
| Ancho de llave                          | 30 mm                                                                                                                                                                  |
| Para zona EX gas                        | 1,2,                                                                                                                                                                   |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí                                                                                                                                                                     |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                                                                                                                                     |
| Prensaestopa plano                      | No                                                                                                                                                                     |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                                                                                                                                     |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                                                                                                                                     |
| Junta múltiple                          | No                                                                                                                                                                     |
| Prensaestopa divisible                  | No                                                                                                                                                                     |
| Resistente a golpes                     | Sí                                                                                                                                                                     |

# Características

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Con contratuerca                 | No                       |
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 12 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C                   |
| Unidad de embalaje               | 25 pza(s).               |
| Código arancelario               | 85389099                 |
| EAN                              | 4033878434840            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                 |