

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.642.2000.51

HSK-INOX-Ex

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.642.2000.51 - HSK-INOX-Ex

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

Características

Referencia	SZ 1.642.2000.51
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material	INOX 1.4305 Borne de poliamida Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	24 mm
Para zona EX gas	1,2,
Ejecución con ensayo contra explosiones	Sí
Radio de flexión (máx.)	No
Prensaestopa plano	No
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Libre de halógenos	Sí
Junta múltiple	No
Prensaestopa divisible	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio	-60 °C...95 °C
Unidad de embalaje	10 pza(s).

Características

Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-INOX-Ex M 20x1,5 7-12 mm
