Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.675.5000.51 HSK-INOX (1.4404)

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.675.5000.51 - HSK-INOX (1.4404)

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

Características

Referencia	SZ 1.675.5000.51
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta de sellado: FKM
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	60 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C100 °C

© Rittal 2025

Características

Long. de la rosca	9 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878439739
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3