

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.681.2920.01

ZSE

Estado: 4/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.681.2920.01 - ZSE

Lengueta puesta a tierra DIN 46320-C4 EMC con junta de unión N° 7 y resistencia extraíble adicional

Características

Referencia	SZ 1.681.2920.01
Ejecución	recto
Descripción producto	Lengueta puesta a tierra DIN 46320-C4 EMC con junta de unión N° 7 y resistencia extraíble adicional
Material	Latón Junta de sellado: NBR
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 IP 65 con junta de estanqueidad
Ancho de llave	40 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm

Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C...80 °C
Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878440254
ECLASS 8.0	27149109
