

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.690.2500.50

HSK-MZ

Estado: 21/03/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.690.2500.50 - HSK-MZ

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión, de latón niquelado

Características

Referencia	SZ 1.690.2500.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión
Material	Latón Poliamida Junta de sellado: NBR O-Ring: NBR
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar)
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No

Características

Dimensiones	Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
Long. de la rosca	7 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HSK-MZ M25 13-18 mm+tor