

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.691.1600.31 HSK-M-EMC

Estado: 2/08/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.1600.31 - HSK-M-EMC

Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI

## Características

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 1.691.1600.31                                                            |
| Ejecución                               | recto                                                                       |
| Descripción producto                    | Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI                |
| Material                                | Latón<br>Junta de sellado: NBR/FKM<br>O-Ring: NBR/FKM<br>Borne de poliamida |
| Superficie                              | níquelado (mate)                                                            |
| Color                                   | Otros                                                                       |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                    |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm                                                                      |
| Ancho de llave                          | 20 mm                                                                       |
| Para zona EX gas                        | sin                                                                         |
| Radio de flexión (máx.)                 | No                                                                          |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No                                                                          |
| Prensaestopa plano                      | No                                                                          |
| Libre de halógenos                      | Sí                                                                          |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No                                                                          |
| Junta múltiple                          | No                                                                          |
| Resistente a golpes                     | Sí                                                                          |
| Con contratuerca                        | No                                                                          |
| Prensaestopa divisible                  | No                                                                          |

# Características

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones                      | Long. de la rosca: 10 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C                   |
| Long. de la rosca                | 10 mm                    |
| Unidad de embalaje               | 50 pza(s).               |
| Código arancelario               | 85389099                 |
| EAN                              | 4033878441367            |
| ECLASS 8.0                       | 27149109                 |