

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.695.1300.01 HSK-INOX (1.4305)

Estado: 21/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.695.1300.01 - HSK-INOX (1.4305)

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SZ 1.695.1300.01   |
| Ejecución                               | recto  |
| Descripción producto                    | Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos |
| Material                                | Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)<br>Junta de sellado: NBR  |
| Color                                   | Otros  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                     |
| Ancho de llave                          | 22 mm  |
| Para zona EX gas                        | sin  |
| Radio de flexión (máx.)                 | No   |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No   |
| Prensaestopa plano                      | No   |
| Libre de halógenos                      | Sí   |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No   |
| Junta múltiple                          | No   |
| Resistente a golpes                     | Sí   |
| Con contratuerca                        | No   |
| Prensaestopa divisible                  | No   |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 6,5 mm                                    |
| Campo de temperatura de servicio        | -40 °C...100 °C  |
| Long. de la rosca                       | 6,5 mm   |

# Características

---

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Unidad de embalaje   | 10 pza(s).                   |
| Código arancelario   | 85389099                     |
| ECLASS 8.0           | 27149109                     |
| Descripción producto | HSK-INOX Pg 13,5 6-12 mm+tor |

---