## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 1.695.1300.01 HSK-INOX (1.4305)

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## SZ 1.695.1300.01 - HSK-INOX (1.4305)

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

#### Características

Referencia	SZ 1.695.1300.01
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material	Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta de sellado: NBR
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Ancho de llave	22 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 6,5 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C100 °C
Long. de la rosca	6,5 mm

© Rittal 2025

### Características

Unidad de embalaje	10 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878442807
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3