Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.697.2500.50 HSK-M-MULTI

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.697.2500.50 - HSK-M-MULTI

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de latón niquelado

Características

Referencia	SZ 1.697.2500.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios
Material	Latón Borne de poliamida
	Junta de sellado: Elastómero
	O-Ring: NBR
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
	IP 68
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No

© Rittal 2025

Características

Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C100 °C
Long. de la rosca	7 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878005088
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3