

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3527.000

**Barras colectoras especiales PLS
de E-Cu**

Estado: 2/02/2026 (Fuente: [ittel.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3527.000 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



Características

Referencia	SV 3527.000
Material	E-Cu
Espesor de barra	10 mm
Sección	900 mm ²
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectora	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensiones	Longitud: 495 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	11.85

Características

Peso bruto	12
Contenido de cobre (kg / pza.)	4
Código arancelario	74071000
EAN	4028177043756
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK