

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.619 Terminales

Estado: 10/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.619 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

## Características

Referencia	AS 4051.619
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	rojo
Longitud	10 mm
AWG	18
Diámetro interior	3 mm
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Forma de entrega	seltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,058 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Características

---

Descripción producto

Terminales para ensamblaje de cables, 1,0 mm<sup>2</sup>, rojo, sueltos, 10 mm

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)  
UR