

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.885

Chapas de conducción del aire para marco de montaje de 19" TS IT

Estado: 4/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.885 - Chapas de conducción del aire para marco de montaje de 19" TS IT

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.



Características

Referencia	DK 5501.885
Descripción producto	Con escobilla perimetral para el cierre libre de colisiones en los sistemas de barras instalados en el nivel de montaje exterior.
Aplicación	Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
Material	Chapa de acero Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	2 pantallas verticales 2 pantallas horizontales 4 escobillas Incl. material de fijación 2 paneles ciegos, 3 UA
Observación para el montaje	Las pantallas verticales y horizontales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto al marco de montaje de 19" frontal como al posterior.

Características

Adecuado para	Anchura: 800 mm Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,5 kg
Peso bruto	6 kg
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Descripción producto	Chapa conducto aire 800x1800, RAL 9005