

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.664

Placas de montaje parciales

Estado: 12/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9673.664 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



Características

Referencia	SV 9673.664
Ejecución	sin paso
Descripción producto	Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	400 mm
Dimensiones	Anchura: 502 mm Altura: 393 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.829
Peso bruto	5.083

Características

Código arancelario 94039910

EAN 4028177543874

ETIM 9 EC002525

ECLASS 8.0 27400613