

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.540

Seinäkotelo AX, 3-osainen

Osavaltio: 17.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.540 - Seinäkotelo AX, 3-osainen

Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. AX/VX-järjestelmärakennussarjan ansiosta kotelot soveltuvat eri sovelluksiin. Kolmiosainen rakenne takaa helpon pääsyn.



ominaisuudet

Tilausno	AX 2261.540
Rakenne	Seinäkotelo IT
Materiaali	Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035 Laitteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus	Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"- profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus Design-laitteovi Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E Mini-Komfort-kahva
Korkeusyksiköt	15 U
Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 745 mm Syvyys: 473 mm

ominaisuudet

Asennussyvyys	420 mm
Sisämitat	Sisäleveys: 502 mm Sisäkorkeus: 684 mm
Syvyys, kääntöosa	316 mm
Seinäosan syvyys	135 mm
Lukkojen määrä	1
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)	750 N
Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)	250 N
Pohjamateriaali	Teräslevy
Lukko	Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	36,75 kg
Bruttopaino	38,1 kg
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	AX-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x745x473 mm, 15 U, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, mini-Komfort-kahva

Hyväksynät

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus