

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.125 Tiivisteholkki

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.125 - Tiivisteholkki modulaariselle muoviselle laippalevyille ja modulaariselle tiivistekehykselle

Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.

## ominaisuudet

Tilausnro	AX 2580.125
Rakenne	Tiivisteholkki, iso
Tuotekuvaus	Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12 Type 4X vain sisäkäyttöön
Kaapelin läpimitta	25 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,127 kg
Tullitariffinimike	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 25 mm

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)