

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.800

Blue e+ - suodatintuuletin

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.800 - Blue e+ - suodatintuuletin EMC

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h



ominaisuudet

Tilausno	SK 3244.800
Rakenne	seinäasennus EMC
Tuotekuvaus	EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Hyödyt	Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiilitetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen Asennus ilman työkaluja
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7035
Toimitus	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
Tuuletin	Diagonaali, 1~ kondensaattorimoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)	50 Hz:ssä: 700 m ³ /h 60 Hz:ssä: 770 m ³ /h

ominaisuudet

Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin	50 Hz:ssä: 537 m ³ /h 60 Hz:ssä: 587 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 114,4 W 60 Hz:ssä: 153,5 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 0,51 A 60 Hz:ssä: 0,68 A
Mitat	Leveys: 323 mm Korkeus: 323 mm Syvyys: 156 mm
Asennussyvyys	136 mm
Asennusaukotus	Aukon leveys: 292 mm Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54 kuitusuodattimella IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla
Kotelointiluokka NEMA	Tyyppi 12 kuitusuodattimella Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojoilla
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Ohje	Energiatohokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-30 °C...70 °C
Melutaso	50 Hz:ssä: 64 dB(A) 60 Hz:ssä: 66 dB(A)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,7 kg
Bruttopaino	4,969 kg
Tullitariffinimike	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27180716

Tuotekuvaus

SK Blue e+ - suodatintuuletin, EMC, 700/770 m³/h, 230 V, 1~,
50 Hz/60 Hz, LxKxS 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus